

Garant UNI LINE

GARANT Uni Line Z-Tower U forma su ratukais, Tipas: L**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	955455 L
GTIN	4062406785628
Produktų klasė	9GC

Aprašymas**Modelis:**

Pusinio aukščio GARANT Uni Line Z-Tower su 25 mm storio bambukine lentyna. Visos išorinės ir vidinės sienelės yra perforuotos □ 9x9 mm kiaurymėmis kas 37 mm sienelių priedams ir GARANT easyFix kabliams bei laikikliams kabinti. Gale su šepečio juostele laidams nutiesti ir papildomu kabeliu. Reprezentatyvi modulinė užsakymo sistema, leidžianti tiesiogiai pasiekti darbo medžiagą ir greitai vizualizuoti informaciją. Galima reguliuoti ir universaliai naudoti bei komplektuoti. 2 šoninės sienelės su galine sienie. Z Tower su šoniniu skydeliu. Jis tinka identifikavimo lentai Nr. 955444.

Su 4 valdomais ratukais (Ø 125 mm), 2 iš jų su fiksatoriais.

Spalva:

Dviejų spalvų, **dažyta miltelinu būdu**, sidabro spalva kombinuota su antracito spalva RAL7016.

Nekonfigūruojama.**Pastaba:**

Priedus, pvz.: ženklavimo lentas, piktogramas, lentynas, stalčius, duris ir stūmimo rankenas, galite rasti Nr. 955474 – 955499.

Techninis aprašymas

Naudingasis gylis	510 mm
-------------------	--------

Serija	Z-Tower
Ratuko Ø	125 mm
Gylis	750 mm
Svoris	86 kg
Aukštis	2070 mm
Naudingas plotis	690 mm
Plotis	750 mm
Kiekvieno skyriaus Tower naudingasis aukštis	850 mm
Darbastalio storis	25 mm
Hoffmann perforuota sienelė	9x9
Reguliuojamas aukštis kas	37
Produkto rūšis	Perforuota sienelė

Priedai

Ratukų rinkinys, skirtas GARANT Uni Line 4 vnt. Tipas 1

955459 1