

Garant UNILINE

UNI Z-Tower U forma su ratukais, Tipas: M**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	955455 M
GTIN	4062406785611
Produktų klasė	9GC

Aprašymas**Modelis:**

Pusinio aukščio UNI Z-Tower su 25 mm storio bambukine lentyna. Visos išorinės ir vidinės sienelės yra perforuotos □ 9x9 mm kiaurymėmis kas 37 mm sienelių priedams ir Easyfix kabliams bei laikikliams kabinti. Gale su šepetio juostele laidams nutiesti ir papildomu kabeliu. Reprezentatyvi modulinė užsakymo sistema, leidžianti tiesiogiai pasiekti darbo medžiagą ir greitai vizualizuoti informaciją. Galima reguliuoti ir universaliai naudoti bei komplektuoti. 2 šoninės sienelės su galine sienele. Z Tower su šoniniu skydeliu. Jis tinka identifikavimo lentai Nr. 955444.

Su 4 valdomais ratukais (Ø 125 mm), 2 iš jų su fiksatoriais.

Spalva:

Dviejų spalvų, **dažyta miltelinu būdu**, sidabro spalva kombinuota su antracito spalva RAL7016.

Nekonfigūruojama.**Pastaba:**

Priedus, pvz.: ženklinimo lentas, piktogramas, lentynas, stalčius, duris ir stūmimo rankenas, galite rasti Nr. 955474 – 955499.

Techninis aprašymas

Naudingasis gylis	510 mm
-------------------	--------

Ratuko Ø	125 mm
Plotis	750 mm
Naudingas plotis	540 mm
Aukštis	2070 mm
Svoris	79 kg
Serija	Z-Tower
Gylis	750 mm
Kiekvieno skyriaus Tower naudingasis aukštis	850 mm
Darbastalio storis	25 mm
Hoffmann perforuota sienelė	9×9
Reguliuojamas aukštis kas	37
Produkto rūšis	Perforuota sienelė