

## Spinta tvirtinimo priemonėms, Tipas: M



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	918620 M
GTIN	2050002064096
Produktų klasė	97B

### Aprašymas

#### Modelis:

Stovai, pagaminti iš vamzdinio plieno, skirti laikyti kėlimo priemonės, pvz.: grandinės, lynai, kėlimo diržai ir kt. Su 2 reguliuojamo aukščio skersinėmis sijomis ir 12 cinkuotų ir reguliuojamų dvigubų pakabų. Paprastas demontavimas ir surinkimas mobiliam naudojimui statybvietėse. Pristatoma nesurinkus, lengvas surinkimas su instrukcija. Su 4 valdomais ratukais, 2 iš jų su fiksatoriais.

#### Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, **dengtas milteliniu būdu.**

#### Pastaba:

Papildomi reguliuojami cinkuoti dvigubi kabliukai Nr. 918623 dyd. 6 iš [www.hoffmann-group.com](http://www.hoffmann-group.com).

### Techninis aprašymas

Atitinkamas konfigūratorius	ne
Kablių skaičius	12
Aukštis	1934 mm
Plotis	1890 mm

maksimali keliamoji galia	1000 kg
Gylis	900 mm
Vieno kablo apkrova	75 kg
Svoris	100 kg
Gamintojo pavadinimas	Spinta tvirtinimo priemonėms AG2000KF RAL7035
Produkto rūšis	Tvirtinimo priemonių vežimėlis

---

## Priedai

Dvigubas kablys po 6 vnt.: Tipas 6

918623 6