

**Akumuliatorinis smūginis suktuvas, Tipas: GDS18V1000****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	074052 GDS18V1000
GTIN	4059952564586
Produktų klasė	03B

Aprašymas**Modelis:**

Akumuliatorinis smūginis suktuvas.

- **Dešininė / kairinė eiga.**
- **Akumuliatoriaus įkrovos rodmuo.**

Galingas 18V smūginis suktuvas su **BITURBO** bešepetėline technologija, skirtas **sudėtingiems** metalo apdirbimo darbams.

- **3 greičio / sukimo momento lygiai leidžia patogiai valdyti sūkių skaičių ir sukimo momentą.**

Tiekimo sudėtis:

Su 2 ličio jonų akumuliatoriais, įkrovikliu, L-BOXX.

Pastaba:

Tinkamus atsarginius akumuliatorius ir įkroviklius rasite Nr. 073851– 073867.

Techninis aprašymas

Įrankių laikiklio pavaros profilis	Išorinis kvadratas
maksimalus varžto Ø (8,8 – 12,9)	M24
Pakuotė	Lagaminas (L-Boxx)
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa	Bosch 18 V

Akumulatoriaus įtampa	18 V
Svoris	2,9 kg
Įrankių laikiklio matmenys	1/2 in
Smūgių skaičius	0 - 2600 min ⁻¹
Akumuliatorių kiekis	2
maksimalus sukimo momentas kietoje medžiagoje	1000 Nm
standartinis naudojimas	Heavy Duty
Gamintojo pavadinimas	GDS18V-1000
Maitinimas	Varomas akumulatoriaus energija
Akumulatoriaus talpa	8 Ah
Akumulatoriaus rūšis	Ličio jonai
maksimali vibracija pagal EN	13,5 m/s ²
maksimalus atitrūkimo momentas	1600 Nm
Sukimo momento pakopos	3
Produkto rūšis	Smūginis suktuvas