

Spinta tvirtinimo priemonėms, Tipas: S



Užsakymo data

Užsakymo numeris	918620 S
GTIN	2050002064089
Produktų klasė	97B

Aprašymas

Modelis:

Stovai, pagaminti iš vamzdinio plieno, skirti laikyti kėlimo priemonės, pvz.: grandinės, lynai, kėlimo diržai ir kt. Su 2 reguliuojamo aukščio skersinėmis sijomis ir 12 cinkuotų ir reguliuojamų dvigubų pakabų. Paprastas demontavimas ir surinkimas mobiliam naudojimui statybvietėse. Pristatoma nesurinkus, lengvas surinkimas su instrukcija.

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, **dengtas miltelinu būdu.**

Pastaba:

Papildomi reguliuojami cinkuoti dvigubi kabliukai Nr. 918623 dyd. 6 iš www.hoffmann-group.com.

Techninis aprašymas

maksimali keliamoji galia	1000 kg
Atitinkamas konfigūраторius	ne
Svoris	91 kg
Plotis	1890 mm

Aukštis	1830 mm
Gylis	900 mm
Vieno kablo apkrova	75 kg
Kablių skaičius	12
Gamintojo pavadinimas	Spinta tvirtinimo priemonėms AG2000KS RAL7035
Produkto rūšis	Tvirtinimo priemonių vežimėlis

Priedai

Dvigubas kablys po 6 vnt.: Tipas 6	918623 6
------------------------------------	----------