

**Akumuliatorinis smūginis suktuvas, Tipas: GDR18V200****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	074052 GDR18V200
GTIN	4059952596679
Produktų klasė	03B

Aprašymas**Modelis:**

Akumuliatorinis smūginis suktuvas.

- **Dešininė / kairinė eiga.**
- **Akumuliatoriaus įkrovos rodmuo.**

Kompaktiškas 18V smūginis suktuvas su 1/4 colio antgalių laikikliu.

- **Labai didelis sukimo momentas ir smūgių skaičius (4000 min⁻¹) užtikrina greitesnį varžtų sukimą į metalą (iki M16) ir medieną.**
- **Labai trumpas modelis puikiai tinka darbui ankštose vietose ir virš galvos.**

Tiekimo sudėtis:

Su 2 ličio jonų akumulatoriais, įkrovikliu, L-BOXX.

Pastaba:

Tinkamus atsarginius akumulatorius ir įkroviklius rasite Nr. 073851– 073867.

Techninis aprašymas

tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa	Bosch 18 V
Maitinimas	Varomas akumuliatoriaus energija

Gamintojo pavadinimas	GDR18V200
Įrankių laikiklio matmenys	1/4 in
Akumuliatorių kiekis	2
maksimali vibracija pagal EN	14 m/s ²
Akumuliatoriaus įtampa	18 V
Akumuliatoriaus talpa	4 Ah
Akumuliatoriaus rūšis	Ličio jonai
Smūgių skaičius	0 min ⁻¹
maksimalus sukimo momentas kietoje medžiagoje	200 Nm
Svoris	1,1 kg
standartinis naudojimas	Strong
Įrankių laikiklio pavaros profilis	Vidinis šešiabriaunis
Pakuotė	Lagaminas (L-Boxx)
maksimalus varžto Ø (8,8 – 12,9)	M16
Sukimo momento pakopos	1
maksimalus atitrūkimo momentas	350 Nm
Produkto rūšis	Smūginis suktuvus