

**Akumuliatorinis smūginis suktuvas, Tipas: GDX18V210C****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	074052 GDX18V210C
GTIN	4059952587745
Produktų klasė	03B

Aprašymas**Modelis:**

Akumuliatorinis smūginis suktuvas.

- **Dešininė / kairinė eiga.**
- **Akumuliatoriaus įkrovos rodmuo.**

Galingas smūginis veržliaraktis su 2 darbo režimais metalui ir medienai bei **Bluetooth ryšiu.**

- **Specialus kombinuoto įrankio laikiklis 1/2 colio 4-briaunis ir 1/4 colio 6-briaunis.**
- **3-jų padėčių PowerControl – sukimo momento nustatymui pagal darbo pobūdį.**
- **Papildomus parametrus ir valdymo tipus galima nustatyti individualiai Toolbox programėlėje.**

Tiekimo sudėtis:

Su 2 ličio jonų akumuliatoriais, įkrovikliu, L-BOXX.

Pastaba:

Tinkamus atsarginius akumuliatorius ir įkroviklius rasite Nr. 073851– 073867.

Techninis aprašymas

Smūgių skaičius	0 - 4100 min ⁻¹
Įrankių laikiklio matmenys	1/2 in

Įrankių laikiklio matmenys	1/4 in
Akumuliatoriaus talpa	4 Ah
Maitinimas	Varomas akumuliatoriaus energija
Pakuotė	Lagaminas (L-Boxx)
standartinis naudojimas	Strong
Svoris	1,2 kg
Akumuliatoriaus įtampa	18 V
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa	Bosch 18 V
Akumuliatorių kiekis	2
maksimalus sukimo momentas kietoje medžiagoje	210 Nm
maksimalus varžto Ø (8,8 – 12,9)	M16
Įrankių laikiklio pavaros profilis	vidinis šešiabriaunis, išorinis kvadratas
maksimali vibracija pagal EN	9,8 m/s ²
Gamintojo pavadinimas	GDX18V210C
Akumuliatoriaus rūšis	Ličio jonai
Sukimo momento pakopos	3
maksimalus atitrūkimo momentas	370 Nm
Sąsaja	TESA Link Connector TLC
Produkto rūšis	Smūginis suktuvus