



Šlifavimo diskas (CER) Purple Grain Double, Ø 125 mm, Grūdėtumas: 36



Užsakymo data

Užsakymo numeris	566358 36
GTIN	4027497072354
Produktų klasė	53L

Aprašymas

Modelis:

Šlifavimo diskas su savaimė galandančiais **keraminiais abrazyviniais grūdeliais (CER)** ir stiklo pluoštu sustiprintu pagrindu. Pluoštinio disko **abrazyvus šlifavimas** derinamas su žiedlapinio disko **tolygios eigos** ir patvarumo privalumais.

2 sluoksnių abrazyvinis audinys užtikrina patikimą nuosėdų pašalinimą ir dvigubai ilgesnį tarnavimo laiką.

Paskirtis:

Paviršių ir briaunų naudojimas.

Techninis aprašymas

Kiaurymės Ø	22,23 mm
Grūdėtumas	36
Disko Ø	125 mm
Šlifavimo priemonių kodas	Keramika
Geležies, sieros ir chloro dalis	<0,1 %

Produkto pavadinimo požymis	Ø 125 mm
Laikančioji lėkštelė	Atraminė lėkštelė iš stiklo pluošto audinio
optimaliai parinkta medžiagai	Plienas
optimaliai parinkta medžiagai	Plienas
rekomenduojamas posvyrio kampas	5-15 laipsniai
maksimalus apskritiminis greitis	80 m/s
Produkto rūšis	Šlifavimo diskas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
INOX	tinka		
Ti	tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
sausasis	tinka		