



Akumuliatorinis smūginis suktuvas Be akumulatoriaus, Tipas: GDX18V210C



Užsakymo data

Užsakymo numeris	074051 GDX18V210C
GTIN	4059952587721
Produktų klasė	03B

Aprašymas

Modelis:

Akumuliatorinis smūginis suktuvas.

- **Dešininė / kairinė eiga.**
- **Akumulatoriaus įkrovos rodmuo.**

Galingas smūginis suktuvas su 2 darbo režimais metalui ir medienai bei Bluetooth ryšiu. Su **Bluetooth-Connectivity**.

- **Specialus kombinuoto įrankio laikiklis 1/2 colio 4-briaunis ir 1/4 colio 6-briaunis.**
- **3-jų padėčių PowerControl – sukimo momento nustatymui pagal darbo pobūdį.**
- **Papildomus parametrus ir valdymo tipus galima nustatyti individualiai Toolbox programėlėje.**

Tiekimo sudėtis:

Versija be akumulatoriaus ir įkroviklio, su L-BOXX.

Pastaba:

Tinkamus atsarginius akumulatorius ir įkroviklius rasite Nr. 073851– 073867.

Techninis aprašymas

Įrankių laikiklio matmenys	1/4 in
----------------------------	--------

Įrankių laikiklio matmenys	1/2 in
Maitinimas	Varomas akumuliatoriaus energija
Pakuotė	Lagaminas (L-Boxx)
Smūgių skaičius	0 - 4100 min ⁻¹
standartinis naudojimas	Strong
Akumuliatoriaus įtampa	18 V
maksimalus sukimo momentas kietoje medžiagoje	210 Nm
maksimalus varžto Ø (8,8 – 12,9)	M16
Gamintojo pavadinimas	GDX18V210C
Svoris	1,2 kg
maksimali vibracija pagal EN	9,8 m/s ²
Įrankių laikiklio pavaros profilis	vidinis šešiabriaunis, išorinis kvadratas
Akumuliatoriaus rūšis	Ličio jonai
Akumuliatoriaus talpa	4 Ah
Sukimo momento pakopos	3
maksimalus atitrūkimo momentas	370 Nm
Sąsaja	TESA Link Connector TLC
Produkto rūšis	Smūginis suktuvus