



## Akumuliatorinis gręžtuvas be akumulatoriaus, Tipas: GSR18V150C



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	070246 GSR18V150C
GTIN	4059952523217
Produktų klasė	03B

### Aprašymas

#### Modelis:

- **Kompaktiškas akumuliatorinis gręžtuvas su dešinine / kairine eiga.**
- **LED lemputė darbo zonos apšvietimui ir įkrovos lygio rodmuo.**
- **Laipsniškas sukimo momento nustatymas tiksliam sukimui.**
- **Elektroninis sūkių skaičiaus reguliatorius tiksliam gręžimui ir sukimui.**
- **Softgrip.**

Galima papildyti **Connectivity** moduliu.

#### Tiekimo sudėtis:

Kartu su L-BOXX ir papildoma rankena, **be** akumulatoriaus ir įkroviklio.

#### Pastaba:

Tinkamus atsarginius akumulatorius, pradinius paketus ir įkroviklius rasite nuo Nr. 073851 ir Nr. 073863 – 073867.

### Techninis aprašymas

Variklio sandara	Bešepetėlinis variklis
tinkamas akumulatorius - Tiekėjas/ Akumulatoriaus tipas/ Įtampa	Bosch 18 V

Greito užveržimo griebtuvo užveržimo ribos	1,5 - 13 mm
Svoris	2,1 kg
Sąsaja	TESA Link Connector TLC
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø medienoje	150 mm
Sūkių skaičiaus diapazonas 2-u greitis	0 - 2200 min <sup>-1</sup>
Gamintojo pavadinimas	GSR18V-150C
Akumuliatorių kiekis	0
maksimalus sukimo momentas minkštoje medžiagoje	84 Nm
Akumuliatoriaus įtampa	18 V
maksimali vibracija pagal EN	2,5 m/s <sup>2</sup>
Akumuliatoriaus rūšis	Ličio jonai
maksimalus sukimo momentas kietoje medžiagoje	150 Nm
Pakuotė	Lagaminas (L-Boxx)
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
standartinis naudojimas	Heavy Duty
Sūkių skaičiaus diapazonas 1-u greitis	0 - 550 min <sup>-1</sup>
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø pliene	16 mm
Produkto rūšis	Gręžtuvas-suktuvas
USP1	18V
USP2	Variklis be šepetėlių, su Softgrip rankena, be akumuliatorių, L-Boxx