

**Akumuliatorinis pramoninis fenas, Tipas: GHG18V50****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	078334 GHG18V50
GTIN	4059952586694
Produktų klasė	03B

Aprašymas**Modelis:**

Akumuliatorinis pramoninis fenas su 2 temperatūrų lygmenimis (300° / 500°)

- **Greitas įkaitimas, per 6 sekundes iki 300°.**
- **LED lemputė darbo zonos apšvietimui.**
- **Suderinamas su visais Bosch pramoninių fenų antgaliais.**

Tiekimo sudėtis:

Be akumuliatoriaus, be įkroviklio. Su L-BOXX, įtraukimo antgaliu ir papildoma rankena.

Pastaba:

Tinka Bosch 18V akumuliatoriams, starterių rinkiniams ir įkrovikliams.

Bazinius paketus rasite Nr. 073851–Nr. 073858 ir Nr. 073863–Nr. 073867.

Techninis aprašymas

Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Gamintojo pavadinimas	GHG18V-50
Akumuliatorių kiekis	0
Svoris	590 g

Oro temperatūra	300 - 500 °C
Oro srautas	175 l/min
Akumuliatoriaus rūšis	Ličio jonai
Pakuotė	Lagaminas (L-Boxx)
Akumuliatoriaus įtampa	18 V
Temperatūros lygių skaičius	2
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa	Bosch 18 V
Produkto rūšis	Pramoniniai fenai