



Šlifavimo juosta AK890Y (CER), 50×2000 mm, Grūdėtumas: 36



Užsakymo data

Užsakymo numeris	558380 36
GTIN	4018875090527
Produktų klasė	56V

Aprašymas

Modelis:

Actirox AK890Y abrazyvinis diržas su geometrinės formos keraminiais abrazyviniais grūdeliais, **pažįstamas aukščiausiu ir agresyviausiu šlifavimo našumu**. Papildomas abrazyvinis sluoksnis (**TOP SIZE**) užtikrina šaltą šlifavimą ir padidina pjovimo produktyvumą. Tvirtas Y-poliesterio pagrindas, skirtas naudoti **stacionariuose šlifuokliuose**.

Paskirtis:

Visiems plienams apdirbti, ypač tinka **nerūdijančiajam plienui ir super lydiniams**.

Techninis aprašymas

Grūdėtumas	36
Serija	AK890Y
Šlifavimo priemonės	Keraminiai grūdeliai
Šlifavimo priemonių kodas	Keramika
Geležies, sieros ir chloro dalis	<0,1 %
Šlifavimo juostos plotis	50 mm
Šlifavimo juostos ilgis	2000 mm
Produkto pavadinimo požymis	50×2000 mm
Produkto rūšis	Šlifavimo juosta

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Alu Mg	tinka	35-40 m/s	
Plienas <900 N/mm ²	tinka	32-38 m/s	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	20-25 m/s	P
Plienas <55 HRC	tinka	32-38 m/s	H
Plienas <60 HRC	tinka	25-30 m/s	H
Plienas <67 HRC	tinka	20-25 m/s	H
INOX	tinka	18-30 m/s	
Ti	ribotai tinka	10-20 m/s	
Ketus (G)	tinka	30-45 m/s	K
CuZn	tinka	35-45 m/s	N
Uni	tinka		
sausasis	tinka		