

**Šlifavimo juosta AK890Y (CER), 75×2000 mm, Grūdėtumas: 36****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 558381 36 |
| GTIN | 4018875090541 |
| Produktų klasė | 56V |

Aprašymas**Modelis:**

Actirox AK890Y abrazyvinis diržas su geometrinės formos keraminiais abrazyviniais grūdeliais, **pažįstamas aukščiausiu ir agresyviausiu šlifavimo našumu**. Papildomas abrazyvinis sluoksnis (**TOP SIZE**) užtikrina šaltą šlifavimą ir padidina pjovimo produktyvumą. Tvirtas Y-poliesterio pagrindas, skirtas naudoti **stacionariuose šlifuokliuose**.

Paskirtis:

Visiems plienams apdirbti, ypač tinka **nerūdijančiajam plienui ir super lydiniams**.

Techninis aprašymas

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Grūdėtumas | 36 |
| Serija | AK890Y |
| Šlifavimo priemonės | Keraminiai grūdeliai |
| Šlifavimo priemonių kodas | Keramika |
| Geležies, sieros ir chloro dalis | <0,1 % |
| Šlifavimo juostos plotis | 75 mm |
| Šlifavimo juostos ilgis | 2000 mm |
| Produkto pavadinimo požymis | 75×2000 mm |
| Produkto rūšis | Šlifavimo juosta |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V_c | ISO kodas |
|---------------------------------|------------------|----------------------|------------------|
| Alu Mg | tinka | 35-40 m/s | |
| Plienas <900 N/mm ² | tinka | 32-38 m/s | P |
| Plienas <1400 N/mm ² | tinka | 20-25 m/s | P |
| Plienas <55 HRC | tinka | 32-38 m/s | H |
| Plienas <60 HRC | tinka | 25-30 m/s | H |
| Plienas <67 HRC | tinka | 20-25 m/s | H |
| INOX | tinka | 18-30 m/s | |
| Ti | ribotai tinka | 10-20 m/s | |
| Ketus (G) | tinka | 30-45 m/s | K |
| CuZn | tinka | 35-45 m/s | N |
| Uni | tinka | | |
| sausasis | tinka | | |