

HOLEX**Frezų rinkinys 8 vnt, Z plienas – rupiam apdirbimui, HM8****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	547120 8
GTIN	4067263104582
Produktų klasė	52D

Aprašymas**Modelis:**

Naujoviškos formos dantų geometrija užtikrina **didelį našumą** ir tuo pačiu metu **žemą spindulinį mušimą bei gerą valdymą**. Susidaranti optimalios drožlės (neaštrios) užtikrina aukštą paviršiaus kokybę. Koto Ø 6 mm.

Populiariausių pasirinktų formų ir dydžių rinkinių frezų rinkiniai. Koto Ø 6 mm.

Paskirtis:

Optimaliai pritaikyta apdirbti **plieną ir plieno liejinius**.

Tiekimo sudėtis:

po 1 vnt. Nr 540740 dyd. A0616; A1020; A1225; C1225; D1009; G0820; F1225; L1020.

Techninis aprašymas

Dantų išdėstymo trumpas žymėjimas	Z plienas
Dantų smulkumas	stambiadantis
Serija	Dantų forma Z plienui
Ašmenys	HM

Koto Ø	6 mm
Frezų skaičius	8
Produkto rūšis	Freza

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
Ketus (G)	tinka		

Priedai

FrezaZ plienas - rupiam apdirbimui Tipas A0616	540740 A0616
FrezaZ plienas - rupiam apdirbimui Tipas A1020	540740 A1020
FrezaZ plienas - rupiam apdirbimui Tipas A1225	540740 A1225
FrezaZ plienas - rupiam apdirbimui Tipas C1225	540740 C1225
FrezaZ plienas - rupiam apdirbimui Tipas D1009	540740 D1009
FrezaZ plienas - rupiam apdirbimui Tipas F1225	540740 F1225
FrezaZ plienas - rupiam apdirbimui Tipas G0820	540740 G0820
FrezaZ plienas - rupiam apdirbimui Tipas L1020	540740 L1020