



Stereo mikroskopas su atspindėtos šviesos pagrindu, be apšvietimo, Tipas: M50



Užsakymo data

Užsakymo numeris	491753 M50
GTIN	7630003572254
Produktų klasė	49B

Aprašymas

Modelis:

- **Modulinis produktų asortimentas, taigi optimalus mikroskopo pritaikymas.**
- **Parfocal suderinta optinė sistema: Keičiant priartinimą, ryškumas išlieka pastovus.**
- **Ergonomiškas dizainas.**
- **ESD modelis apsaugo nuo statinių iškrovų padarytos žalos.**

Penkių pakopų priartinimo keitiklis: 6,3x; 10x; 16x; 25x; 40x.

Tiekimo sudėtis:

Optikos laikiklis, žiūronas 45° pasvirusiu vamzdeliu, 2x akinių dėklai, objektyvo achromatas 1.0x, stovas, apsauginis apvalkalas nuo dulkių (antistatinis).

Apšvietimo pagrindas su stalo įdėklu juodas/baltas.

Priedai pasirinktinai:

LED apšvietimas Nr. 491755 ir kontūrų apšvietimas Nr. 491777 dyd. BLI.

Pastaba:

Atkreipkite dėmesį į tiekimo sudėtį, nes prekių išvaizda gali šiek tiek skirtis.

Techninis aprašymas

Didinimas	5:1
Optika	Greenough parfokal
Gylis	13,7 mm
Matymo lauko \emptyset	5,75 - 36,5 mm
Didinimas (x kartų)	6,3 - 40
Pagrindo plotis	278 mm
Okuliaras	10 \times /23B
Darbinis atstumas	89,6 mm
Serija	M
Pagrindo ilgis	301 mm
Produkto rūšis	Stereomikroskopas