



## Stereo mikroskopas su atspindėtos šviesos pagrindu, be apšvietimo, Tipas: M60



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	491753 M60
GTIN	2050002078208
Produktų klasė	49B

### Aprašymas

#### Modelis:

- **Modulinis produktų asortimentas, taigi optimalus mikroskopo pritaikymas.**
- **Parfocal suderinta optinė sistema: Keičiant priartinimą, ryškumas išlieka pastovus.**
- **Ergonomiškas dizainas.**
- **ESD modelis apsaugo nuo statinių iškrovų padarytos žalos.**

Priartinimo parinktys: 7 perjungiamos padėty pasikartojančioms užduotims atlikti.

#### Tiekimo sudėtis:

Optikos laikiklis, žiūronas 45° pasvirusiu vamzdeliu, 2x akinių dėklai, objektyvo achromatas 1.0x, stovas, apsauginis apvalkalas nuo dulkių (antistatinis).

Apšvietimo pagrindas su stalo įdėklu juodas/baltas.

#### Priedai pasirinktinai:

LED apšvietimas Nr. 491755 ir kontūrų apšvietimas Nr. 491777 dyd. BLI.

#### Pastaba:

Atkreipkite dėmesį į tiekimo sudėtį, nes prekių išvaizda gali šiek tiek skirtis.

### Techninis aprašymas

Gylis	13,7 mm
Matymo lauko Ø	5,75 - 36,5 mm
Darbinis atstumas	89,6 mm
Didinimas (x kartų)	6,3 - 40
Didinimas	6:1
Okuliaras	10×/23B
Pagrindo ilgis	301 mm
Serija	M
Optika	Greenough parfokal
Pagrindo plotis	278 mm
Produkto rūšis	Stereomikroskopas