

**Stereo mikroskopas su pasukamos svirties stovu, be apšvietimo, Tipas: M50****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	491754 M50
GTIN	2050002078222
Produktų klasė	49B

**Aprašymas****Modelis:**

- **Modulinis produktų asortimentas, taigi optimalus mikroskopo pritaikymas.**
- **Parfocal suderinta optinė sistema: Keičiant priartinimą, ryškumas išlieka pastovus.**
- **Ergonomiškas dizainas.**
- **ESD modelis apsaugo nuo statinių iškrovų padarytos žalos.**

Penkių pakopų priartinimo keitiklis: 6,3×; 10×; 16×; 25×; 40×.

**Tiekimo sudėtis:**

Optikos laikiklis, žiūronas 45° pasvirusiu vamzdeliu, 2x akinių dėklai, objektyvo achromatas 1.0×, stovas, apsauginis apvalkalas nuo dulkių (antistatinis).

Palenkiamos svirties stovas.

**Priedai pasirinktinai:**

LED apšvietimas Nr. 491755 ir kontūrų apšvietimas Nr. 491777 dyd. BLI.

**Pastaba:**

Atkreipkite dėmesį į tiekimo sudėtį, nes prekių išvaizda gali šiek tiek skirtis.

**Techninis aprašymas**

Pagrindo ilgis	260 mm
----------------	--------

Gylis	13,7 mm
Darbinis atstumas	89,6 mm
Optika	Greenough parfokal
Didinimas (x kartų)	6,3 - 40
Serija	M
Okuliaras	10x/23B
Matymo lauko Ø	5,75 - 36,5 mm
Didinimas	5:1
Pagrindo plotis	220 mm
Produkto rūšis	Stereomikroskopas