

**Garant****Stalas darbui stovint, Tipas: 750****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	974204 750
GTIN	4062406785819
Produktų klasė	9GC

**Aprašymas****PASTABA: galima pasirinkti spalvą****Modelis:**

Stalas iš lankstyto lakštinio plieno profilio su integruotais kabelių kanalais po stalviršiu. Su 2 kabelių įvorėmis stalo kojose (tinka Schuko kištukams). Darbastalis ir tarpinė lentyna pagaminti iš 25 mm storio bambuko plokštės, alyvuotos nepaliekant likučių. Reguliuojamo aukščio apatinė lentyna.

**Spalva:**

Kojelės ir pagrindinis rėmas antracito spalvos RAL 7016 **dengti milteliais**.

Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Aukštis: 1080 mm

Plotis: 750 mm

Gylis: 750 mm

Darbastalio storis: 25 mm

Reguliuojamo aukščio apatinė lentyna: 306 - 906 mm

**Techninis aprašymas**

Aukštis	1080 mm
---------	---------

Plotis	750 mm
Darbastalio storis	25 mm
Gylis	750 mm
Reguliuojamo aukščio apatinė lentyna	306 - 906 mm
Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė)	250 kg
Plokštelės storis	25 mm
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto rūšis	Biuro stalas