

Garant**Kietlydininis ilgintuvas įsukamoms frezoms $\varnothing d = 25$ mm, Sriegis M \times L:
M12X156****Užsakymo data**

| | |
|------------------|----------------|
| Užsakymo numeris | 301366 M12X156 |
| GTIN | 4062406786014 |
| Produktų klasė | 31Z |

Aprašymas**Modelis:**

Kietlydininis ilgintuvas su vibracijas slopinančiomis savybėmis, koto tolerancija h6, ilgas ir plonas.

Paskirtis:

Ypač tinka naudoti karštojo užspaudimo griebtuvuose. Puikus standartinių plieninių ir Densimet® ilgintuvų derinys.

Techninis aprašymas

| | |
|---------------------------------|-------------------------|
| Išorinis $\varnothing D$ | 23 mm |
| Bendras ilgis L_{viso} | 156 mm |
| Naudingasis ilgis L_1 | 100 mm |
| Sriegis M | M12 |
| Kiaurymės $\varnothing D_1$ | 12,5 mm |
| Koto $\varnothing d$ | 25 mm |
| Laikiklis | $\varnothing d = 25$ mm |
| Vidinis aušinimas | taip |
| Virpesiai | slopinantis vibracijas |
| Produkto rūšis | Ilgintuvas |

