

Garant**Įspraustinės frezavimo galvutėms su tvirtinimo sriegiu, SK 40, Sriegis M × ilgis L1: M10X75****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	301309 M10X75
GTIN	4062406786182
Produktų klasė	31A

Aprašymas**Modelis:**

Cilindrinės formos.

Paskirtis:

Įsukamų frezavimo galvučių tvirtinimui.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600 – 308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835.

Techninis aprašymas

Kiaurymės $\varnothing D_1$ tolerancija IT6	10,5 mm
$\varnothing D_2$	18 mm
L_2	5 mm
Sriegis M	M10×75
Išorinis $\varnothing D$	28 mm
Naudingasis ilgis L_1	75 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	94 mm
Laikiklis	SK 40
Laikiklio norma	ISO 7388-1

Forma	ADB
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤ 3 μm
Pjovimo technika	HSC
Produkto rūšis	Įsukamos frezos tvirtinimo laikiklis