


**Garant****Karštojo užspaudimo patronas su 4 aušinimo kanalais, nikeliuot., SK 40 A = 120, Užveržimo Ø D1: 8mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	302261 8
GTIN	4062406786915
Produktų klasė	31A

**Aprašymas****Modelis:**

- Atsparus karščiui plienas.
- dydis 3 -5 skirtas HM įrankių tvirtinimui, nuo dydžio 6 – HSS ir HM.
- Visi kotai tiksliai nušlifuoti (mažas radialinis mušimas!).
- Su RFID/Balluffchip anga.

Premium modelis: nikeliuotas modelis su 4 uždaromais **aušinimo kanalais**. Integruotas pjovimo įrankio ilgio reguliavimas (reguliuojamas ilgis 10 mm).

**Paskirtis:**

Įrankių, kurių cilindrinio koto tolerancija h6, tvirtinimui.

Tinka induktyvaus, kontaktinio ir karšto oro užspaudimo prietaisams.

**Tiekimo sudėtis:**

4 M3purkštukų varžtai.

**Priedai pasirinktinai:**

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600 – 308800, AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835, karštojo užspaudimo griebtuvo ilgintuvai Nr. 302410 – 302419. Karštojo užspaudimo patronų ilgintuvai Nr. 354210 – 354450, balansavimo varžtai Nr. 309906 dyd. 180.

**Techninis aprašymas**

Aušinimo kanalo anga	uždaroma
Išorinis Ø D	27 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	120 mm

Ø D <sub>2</sub>	21 mm
Užspaudimo Ø D <sub>1</sub>	8 mm
Laikiklis	SK 40 A = 120
Laikiklio norma	ISO 7388-1
Forma	ADB
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min <sup>-1</sup>
Radialinio mušimo tikslumas	≤ 3 µm
Pjovimo technika	HPC
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Karštojo užspaudimo patronas