


Garant**Karštojo užspaudimo patronas su 4 aušinimo kanalais, nikeliuot., HSK-A 63 A = 120, Užveržimo Ø D1: 8mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	308194 8
GTIN	4062406786977
Produktų klasė	31A

Aprašymas**Modelis:**

- **Atsparus karščiui plienas.**
- **Dyd. 3 - 5 kietlydinio įrankiams, nuo dydžio 6 tinka HSS ir HM.**
- **Su RFID / Balluff-Chip anga.**

Premium modelis: Nikeliuotas modelis su 4 uždaromais **aušinimo kanalais**. Integruotas pjovimo įrankio ilgio reguliavimas (reguliuojamas ilgis 10 mm).

Paskirtis:

- **Įtvirtinti frezas ir grąžtus su cilindriniais kotais, kurių toleranciją h6.**
- **Tinka induktyvaus, kontaktinio ir karšto oro užspaudimo aparatams.**

Tiekimo sudėtis:

Su ilgio reguliavimo varžtu (nuo užveržimo Ø D₁ 6 mm).

4 M3 purkštukų varžtai.

Priedai pasirinktinai:

Vamzdelis aušinimo skysčiui Nr. 309880, raktas Nr. 309890, karštojo užspaudimo patronų ilgintuvai Nr. 302410 – 302416. Karštojo užspaudimo aparatai Nr. 354210 – 354450, išlyginimo varžtų rinkinys Nr. 309906 180.

Techninis aprašymas

Išorinis Ø D	27 mm
Aušinimo kanalo anga	uždaroma
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	120 mm

Ø D ₂	21 mm
Užspaudimo Ø D ₁	8 mm
Laikiklis	HSK-A 63 A = 120
Laikiklio norma	DIN 69893
Laikiklio norma	DIN 69893
Forma	A
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤ 3 µm
Pjovimo technika	HPC
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Karštojo užspaudimo patronas