


Garant

Karštojo užspaudimo patronas 3°, plonas, HSK-A 100 A = 120, Užspaudimo Ø: 4mm


Užsakymo data

Užsakymo numeris	308322 4
GTIN	4062406787028
Produktų klasė	31A

Aprašymas
Modelis:

- Tikslus šlifavimas, mažas radialinis mušimas.
- Apdirbti HSK kūgio vidiniai paviršiai.
- Plona konstrukcija (3° kampas).

Balansavimo tikslumas 2,5 / 25000 min⁻¹. Su RFID/Balluffchip anga.

Paskirtis:

- Naudojama įrankių ir formų gamyboje.
- Įrankių su koto tolerancija h6 tvirtinimui.

Priedai pasirinktinai:

Vamzdelis aušinimo skysčiui Nr. 309880. Vidinis raktas Nr. 309890. Karštojo užspaudimo patronų ilgintuvai Nr. 302410 dyd. 12/3 ir 12/4. Karštojo užspaudimo aparatai Nr. 354210 – 354450.

Techninis aprašymas

Išorinis Ø D	20 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	120 mm
Ø D ₂	10 mm
Užspaudimo Ø D ₁	4 mm
Laikiklis	HSK-A 100 A = 120

Laikiklio norma	DIN 69893
Laikiklio norma	DIN 69893
Forma	A
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤3 μm
Pjovimo technika	HSC
Produkto rūšis	Karštojo užspaudimo patronas