

**Garant**

**Karštojo užspaudimo griebtuvas slopina vibracijas, cilindro formos su aušinimo kanalais, SK 50 A = 120, Tvirtinimo kiaurymės Ø D1: 6mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	302214 6
GTIN	4062406787165
Produktų klasė	31A

**Aprašymas****Modelis:**

- Atsparus karščiui plienas.
- Integruotas įrankių ilgio reguliavimas.
- HSS ir VHM įrankiams.
- Ypač tikslus šlifavimas (labai mažas radialinis mušimas!).
- Su RFID/Balluffchip anga.
- Su aušinimo kanalais ir uždaromais sriegiais.
- Su srieginėmis kiaurymėmis balansavimo varžtams.
- Sustiprintas modulis ar kontūras.
- Paviršiai poliruoti.
- Speciali kietmetalo šerdis karštojo užspaudimo griebtuvo korpuse.

**Privalumai:**

- Vibracijos slopinimas.
- Geresnė apdirbamo ruošinio kokybė.
- Ilgesnė įrankio eksploatavimo trukmė.
- Didesnis procesų saugumas.
- Mažiau korozijos dėl poliruoto paviršiaus.

**Paskirtis:**

Įrankių su cilindrinio koto tvirtinimui (koto tolerancija h6). Tinka induktyvaus, kontaktinio ir karšto oro užspaudimo aparatams.

**Priedai pasirinktinai:**

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600 – 308800.

AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835.

Karštojo užspaudimo patronų ilgintuvai Nr. 302410 – 302419.

Karštojo užspaudimo prietaisai, priedai Nr. 354210 – 354450.  
Nulaužiamų geležčių rinkinys, Nr. 309906 dyd. 180.

## Techninis aprašymas

Išorinis $\varnothing$ D	27 mm
Aušinimo kanalo anga	uždaroma
$L_2$	50,9 mm
$\varnothing D_2$	21 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	120 mm
Užspaudimo $\varnothing D_1$	6 mm
$\varnothing D_3$	80 mm
Laikiklis	SK 50 A = 120
Laikiklio norma	ISO 7388-1
Forma	ADB
Vidinis aušinimas	taip
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min <sup>-1</sup>
Radialinio mušimo tikslumas	$\leq 3 \mu\text{m}$
Pjovimo technika	HPC
Pjovimo technika	HPC
Virpesiai	slopinantis vibracijas
Produkto rūšis	Karštojo užspaudimo griebtuvas