

Garant

Karštojo užspaudimo griebtuvas slopina vibracijas, cilindro formos su aušinimo kanalais, HSK-A 63 A = 120, Užveržimo Ø D1: 8mm

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	308342 8
GTIN	4062406787226
Produktų klasė	31A

Aprašymas**Modelis:**

- Atsparus karščiui plienas.
- Integruotas įrankių ilgio reguliavimas.
- HSS ir VHM įrankiams.
- Ypač tikslus šlifavimas (labai mažas radialinis mušimas!).
- Su RFID / Balluff-Chip anga.
- Su aušinimo kanalais ir uždaromais sriegiais.
- Su srieginėmis kiaurymėmis balansavimo varžtams.
- Sustiprintas modulis ar kontūras.
- Paviršiai poliruoti.
- Speciali kietmetalių šerdis karštojo užspaudimo griebtuvo korpuse.

Privalumai:

- Vibracijos slopinimas.
- Geresnė apdirbamo ruošinio kokybė.
- Ilgesnė įrankio eksploataavimo trukmė.
- Didesnis procesų saugumas.
- Mažiau korozijos dėl poliruoto paviršiaus.

Paskirtis:

Įrankių su cilindrinio koto tvirtinimui (koto tolerancija h6). Tinka induktyvaus, kontaktinio ir karšto oro užspaudimo aparatams.

Priedai pasirinktinai:

HSK aušinimo skysčio vamzdelis Nr. 309880,

Užmaunamas raktas Nr. 309890,

Karštojo užspaudimo prietaisai, priedai Nr. 354210 - 354440,

Nulaužiamų geležčių rinkinys, Nr. 309906 dyd. 180.

Techninis aprašymas

Užspaudimo $\varnothing D_1$	8 mm
Aušinimo kanalo anga	uždaroma
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	120 mm
$\varnothing D_2$	21 mm
L_2	57 mm
$\varnothing D_3$	53 mm
Išorinis $\varnothing D$	27 mm
Laikiklis	HSK-A 63 A = 120
Laikiklio norma	ISO 12164-1
Laikiklio norma	DIN 69893
Forma	A
Vidinis aušinimas	taip
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	$\leq 3 \mu\text{m}$
Pjovimo technika	HPC
Pjovimo technika	HPC
Virpesiai	slopinantis vibracijas
Produkto rūšis	Karštojo užspaudimo griebtuvas