


Garant**ER užveržimo veržlė High Speed, Skirta ER: 20****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	309610 20
GTIN	4062406787318
Produktų klasė	31Z

Aprašymas**Modelis:**

Sriegis ir kūgis šlifuojami vienu pastatymu, kad radialinis mušimas būtų kuo mažesnis. Veržlė padengta specialia danga, kad sumažėtų trintis, **padidėtų užveržimo jėga**, atsparumas susidėvimui ir korozijai.

Tinka:

Visos standartinės ER cangės.

Priedai pasirinktinai:

ER užveržimo raktas Nr. 309680 – 309740. Veržliaraktis (dydžiui 16) Nr. 613300 dyd. 25.

Pastaba:

Cangė ir užveržimo veržlė subalansuotos atskirai!

Techninis aprašymas

Bendras ilgis L	19,5 mm
skirta ER	20 mm
Sriegis	M25×1,5
Rakto dydis SW	30 mm

Išorinis Ø D	34 mm
maksimalus užveržimo momentas	110 Nm
Norma	DIN 6499 D
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min ⁻¹
Produkto rūšis	Tvirtinimo veržlė

Priedai

Veržliaraktis vienu atviru galu Rakto dydis 30 mm	613300 30
---------------------------------------------------	-----------