

ALBRECHT

Präzisions Spannfutter

**Micro preciziškas užspaudimo patrono ilgintuvas su cilindrinio kotu,
Užspaudimo ribos: 1-6mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	300774 1-6
GTIN	4250261555252
Produktų klasė	34F

Aprašymas

Modelis:

Išorinis ir vidinis kūgis tiksliai nušlifuoti. Tolygi eiga. Su RFID/Balluffchip anga. Griebtuvas užveržiamas varžtu iš galo per patroną, nereikia jokios tvirtinimo veržlės!

Privalumai:

Ypatingai siaura konstrukcija leidžia lengvai apdirbti net ir sunkiai prieinamas detales, pvz., įrankių ir šablonų gamyboje.

Paskirtis:

Įrankio su cilindrinio kotu tvirtinimui įvorėje pagal DIN 6499.

Tiekimo sudėtis:

Su užveržimo varžtu ir raktu su skersine rankena.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600 – 308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820– 308835, GARANT spyruokliuojančios vorės Nr. 309563, ALBRECHT spyruokliuojančios įvorės Nr. 309572 – 309573.

Techninis aprašymas

Bendras ilgis L	150 mm
L ₁	67 mm
Ø D ₂	13 mm
Rakto dydis SW	19 mm
Ø d	20 mm
Vidinis aušinimas	taip

Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	3 μm
Pjovimo technika	HSC
Produkto rūšis	Karštojo užspaudimo patronas