

FAHRION®
FAHRION®
ER užveržimo veržlė CENTRO P HDC, Tipas HDC skirtas ER: 32HDC

Užsakymo data

Užsakymo numeris	309657 32HDC
GTIN	2050002068797
Produktų klasė	34F

Aprašymas
Modelis:

Mini = visi dydžiai su „M“, itin plona konstrukcija.

Mini plonas = visi dydžiai su „MS“, labai plona konstrukcija.

Kūginė = visi dydžiai su „C“.

standartinė = visi kiti dydžiai.

Su trapecijos formos smulkiu sriegiu didelėms užspaudimo jėgoms. Ilga dviguba ER užveržimo veržlės kreipiamoji. Užveržimo veržlės su rutuliniais guoliais didesniems priveržimo momentams.

Tinka:

FAHRION ER spyruokliuojanti įspraustinė CENTRO P ir ER spyruokliuojanti įspraustinė HDC.

Priedai pasirinktinai:

Precizinės ER spyruokliuojančios įvorės Nr. 308981 – 308986, HP Nr. 309376 – 309378 ir

Sriegiklių spyruokliuojančios įvorės Nr. 309414; 309418, ratukinis raktas HDC Nr. 309754; 309756.

Pastaba:

Sistemos FAHRION ER – užveržimo veržlės CP ir sandarinimo žiedai HP **netinka kitoms sistemoms!**

FAHRION ER įspraustinės CENTRO P HDC netinka ER spyruokliuojančiai įvorei CENTRO P.

Užspaudimo ribos: 2 - 20 mm

Bendras ilgis L: 27 mm

Išorinis Ø D: 53 mm

maksimalus užveržimo momentas: 180 Nm

Sriegis: Tr42×1

Techninis aprašymas

Užspaudimo ribos	2 - 20 mm
Išorinis Ø D	53 mm
maksimalus užveržimo momentas	180 Nm
Bendras ilgis L	27 mm
Sriegis	Tr42×1
Produkto rūšis	Tvirtinimo veržlė