



## PU kibi šlifavimo lėkštelė perforuotas, Išorinis Ø: 150mm



### Užsakymo data

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Užsakymo numeris | 567871 150   |
| GTIN             | 616026543409 |
| Produktų klasė   | 58B          |

### Aprašymas

#### Modelis:

Kelių kiaurymių plokščia atraminė lėkštelė, skirtas naudoti atsitiktiniuose orbitiniuose šlifuokliuose su **5/16 colių tvirtinimu**.

#### Tinka:

Perforuoti diskai: 6; 6+1; 8; 8+1; 15; 21; ABRANET.

### Techninis aprašymas

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Sriegis                   | 5/16 colio              |
| maksimalus sūkių skaičius | 12000 min <sup>-1</sup> |
| Išorinis Ø                | 150 mm                  |
| Medžiaga                  | Poliuretano             |
| perforuotas               | taip                    |
| Produkto rūšis            | Atraminė lėkštelė       |

