

**PU kibi šlifavimo lėkštelė 6 kiaurymės, Išorinis Ø: 77mm****Užsakymo data**

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Užsakymo numeris | 567874 77    |
| GTIN             | 616026542624 |
| Produktų klasė   | 58B          |

**Aprašymas****Modelis:**

PU apsauginė lėkštelė su **1/4 colio tvirtinimu** ir **6-iomis kiaurymėmis**.

**Tinka:**

Perforuoti diskai: 6; ABRANET.

**Techninis aprašymas**

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Sriegis                   | 1/4 colio               |
| Išorinis Ø                | 77 mm                   |
| maksimalus sūkių skaičius | 15000 min <sup>-1</sup> |
| Medžiaga                  | Poliuretano             |
| perforuotas               | taip                    |
| Produkto rūšis            | Atraminė lėkštelė       |

