

Įkabinamas stelažas Gylis 1000 mm, Tipas: 4X4



Užsakymo data

Užsakymo numeris	991520 4X4
GTIN	4251305418021
Produktų klasė	97B

Aprašymas

Modelis:

Ilgas prekių laikymo stelažas, skirtas aiškiai ir mažai vietos taupančiam visų rūšių strypų ir plokščių medžiagų laikymui.

Milteliniu būdu dengtas rėmas su išilgais skyriais iš cinkuoto plieno lakšto. Galima sukrauti dviem sluoksniais vieną ant kito, pagal poreikį galima plėsti į plotį. Su ženklinimo juostelėmis.

Spalva:

Korpusas antracito spalvos RAL 7016 **dažytas milteliniu būdu.**

Pastaba:

Parduodama atskiromis dalimis, nes taip pigiau transportuoti. Parduodama nesumontavus.

Aukštis: 1000 mm

Plotis: 1000 mm

Lentynos aukštis: 207 mm

Stelažo lentynų plotis: 225 mm

Skyrelių kiekis: 16

Apkrova vienam stalčiui: 107 kg

Techninis aprašymas

Plotis	1000 mm
Skyrelių kiekis	16
Stelažo lentynų plotis	225 mm

Svoris	165 kg
Aukštis	1000 mm
Lentynos aukštis	207 mm
Apkrova vienam stalčiui	107 kg
Produkto rūšis	Ilgos prekių laikymo lentynas