

Įkabinamas stelažas Gylis 1000 mm, Tipas: 8X8



Užsakymo data

Užsakymo numeris	991520 8X8
GTIN	4251305418090
Produktų klasė	97B

Aprašymas

Modelis:

Ilgas prekių laikymo stelažas, skirtas aiškiai ir mažai vietos taupančiam visų rūšių strypų ir plokščių medžiagų laikymui.

Milteliniu būdu dengtas rėmas su išilgais skyriais iš cinkuoto plieno lakšto. Galima sukrauti dviem sluoksniais vieną ant kito, pagal poreikį galima plėsti į plotį. Su ženklinimo juostelėmis.

Spalva:

Korpusas antracito spalvos RAL 7016 **dažytas milteliniu būdu.**

Pastaba:

Parduodama atskiromis dalimis, nes taip pigiau transportuoti. Parduodama nesumontavus.

Aukštis: 1000 mm

Plotis: 1000 mm

Lentynos aukštis: 90 mm

Stelažo lentynų plotis: 110 mm

Skyrelių kiekis: 64

Apkrova vienam stalčiui: 54 kg

Techninis aprašymas

Apkrova vienam stalčiui	54 kg
Skyrelių kiekis	64
Svoris	310 kg

Stelažo lentynų plotis	110 mm
Plotis	1000 mm
Aukštis	1000 mm
Lentynos aukštis	90 mm
Produkto rūšis	Ilgos prekių laikymo lentynas