

Įkabinamas stelažas Gylis 3000 mm, Tipas: 8X16



Užsakymo data

Užsakymo numeris	991521 8X16
GTIN	4251305418229
Produktų klasė	97B

Aprašymas

Modelis:

Ilgas prekių laikymo stelažas, skirtas aiškiai ir mažai vietos taupančiam visų rūšių strypų ir plokščių medžiagų laikymui.

Miltelinio būdu dengtas rėmas su išilgais skyriais iš cinkuoto plieno lakšto. Galima sukrauti dviem sluoksniais vieną ant kito, pagal poreikį galima plėsti į plotį. Su ženklinimo juostelėmis.

Spalva:

Korpusas antracito spalvos RAL 7016 **dažytas miltelinio būdu.**

Pastaba:

Parduodama atskiromis dalimis, nes taip pigiau transportuoti. Parduodama nesumontavus.

Aukštis: 1000 mm

Plotis: 1000 mm

Lentynos aukštis: 40 mm

Stelažo lentynų plotis: 112 mm

Skyrelių kiekis: 128

Apkrova vienam stalčiui: 75 kg

Techninis aprašymas

Plotis	1000 mm
Skyrelių kiekis	128
Apkrova vienam stalčiui	75 kg
Aukštis	1000 mm

Stelažo lentynų plotis	112 mm
Svoris	1235 kg
Lentynos aukštis	40 mm
Produkto rūšis	Ilgos prekių laikymo lentynas