

SIMTEK simturn^{AX}**simturn AX Center Line ištekinimo peilis, dešininis CBN, L₂ = 20,3 mm, Ø Dmin: 3,2mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	270527 3,2
GTIN	2050002064966
Produktų klasė	24V

Aprašymas**Modelis:**

Įrankio medžiaga: CBN8

Techninis aprašymas

f	1,95 mm
Vidinis aušinimas	ne
Ø D	4 mm
maksimalus pjovimo gylis a _{p maks.}	0,16 mm
Spindulys R	0,15 mm
Gamintojo pavadinimas	AHC2CBN8
Darbinės dalies ilgis	20,3 mm
Produkto pavadinimo požymis	L ₂ = 20,3 mm
Produkto rūšis	Tekinimas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plienas <67 HRC	tinka		
nepertraukiamas	tinka		

šlapias, min.	tinka
sausasis	tinka
Oras	tinka