



simturn AX ištekinimo peilis, kairinis, L₂ = 10,2 mm, Ø D_{min}: 3,7mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	270563 3,7
GTIN	2050002065635
Produktų klasė	24U

Aprašymas

Modelis:

Danga: X800 (dangos tęsinys GN39)

Techninis aprašymas

Spindulys R	0,15 mm
f	1,7 mm
maksimalus įpjovos gylis t _{maks.}	0,2 mm
Ø D	4 mm
kiaurymėms, kurių Ø nuo D _{min}	3,7 mm
Gamintojo pavadinimas	AMYKX800
Darbinės dalies ilgis	10,2 mm
Produkto pavadinimo požymis	L ₂ = 10,2 mm
Produkto rūšis	Tekinimas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka		
Al >10 % Si	tinka		

Plienas <500 N/mm ²	tinka	180 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	130 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	100 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	70 m/min	M
Ti >850 N/mm ²	tinka	40 m/min	S
Ketus (G)	tinka	110 m/min	K
CuZn	tinka		
nepertraukiamas	tinka		
nereguliarus	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		