

Garant GRIDLINE

ESD dirbtuvių vežimėlis, 20×16G, Stalčių skaičius: 8**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	971750 8
GTIN	4062406783853
Produktų klasė	9GD

Aprašymas**Modelis:**

Dirbtuvių vežimėlis, **įžemintas** pagal DIN EN 61340-5-1. Lentyna pagaminta iš miltelinio būdu dažyto laidaus plieno lakšto ir papildoma laidi lentyna su skyreliais smulkiems daiktams ir skardinių laikikliu iš poliamido, atsparus įbrėžimams ir tausoja paviršius. **Įžeminti ratukai** su 2 fiksuotais ir nulenkiamaiais ratukais, su žymių nepaliekančia poliuretano danga, minimaliu riedėjimo pasipriešinimu, nekelia triukšmo ir su sriegių apsauga. Valdomi ratukai su fiksatoriumi ratams ir sukamajam žiedui. Atskirų stalčių fiksatorius neleidžia vienu metu atidaryti kelių stalčių. Centrinis užraktas kaištine cilindrine spyna.

Paskirtis:

Tinka naudoti EPA su laidžiomis grindimis. Įžeminimas vyksta per ratus, atskira įžeminimo jungtis nebūtina. Visos plastikinės dalys yra laidžios ir suprojektuotos taip, kad būtų išvengta iškrovų paviršiuje.

Standartas:

DIN EN 61340-5-1.

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos, panašios į RAL 7035, **ESD dažyta miltelinio būdu.**

Techninis aprašymas

Stalčiaus naudingasis plotis	500 mm
Stalčių naudingasis plotis G	20
Plotis	800 mm
Gylis	500 mm
stalčių priekio aukštis	125 mm
stalčių priekio aukštis	75 mm
stalčių priekio aukštis	75 mm
stalčių priekio aukštis	125 mm
stalčių priekio aukštis	125 mm
stalčių priekio aukštis	75 mm
stalčių priekio aukštis	75 mm
stalčių priekio aukštis	75 mm
Stalčių naudingasis gylis G	20×16
Svoris	78 kg
Stalčių naudingasis gylis G	16
Aukštis	1000 mm
Stalčiaus naudingasis gylis	400 mm
Atskirų stalčių fiksatorius	Darbas viena ranka
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	40 kg
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Stalčių ištraukimas	Ištraukimo fiksatorius
Hoffmann perforuota sienelė	9×9 mm
Stalčių naudingasis plotis × gylis G	20×16G
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
elektrostatinė savybė	EGB/ESD
Produkto rūšis	Dirbtuvių vežimėlis