

Garant
Ištekinimo įrankio laikiklis atpjovimui, kairinis, Tipas: 20/2

Užsakymo data

Užsakymo numeris	274171 20/2
GTIN	4062406790318
Produktų klasė	21U

Aprašymas
Modelis:

Pjovimo plokštelėms Nr. 275000 – 275015.

Paskirtis:

 Atpjovimui, kai skersmuo $D_{\min} = 14$ mm.

Dėmesio:

Raktą plokštelės tvirtinimui / išėmimui Nr. 279940 reikia užsakyti atskirai.

Techninis aprašymas

Mažiausias pragręžimo $\varnothing D_{\min}$	16 mm
Atitraukto laikiklio darbinis ilgis L_1	30 mm
t_{\max} . vidinis apdirbimas	3 mm
Įpjovos plotis w	1,5 mm
Koto $\varnothing D_s$	20 mm
Bendras ilgis L	88 mm
Pritaikymo sritys	vidinis radialinis įpjovimas
Paskirtis	kairinis
Vidinis aušinimas	taip
Sistemos raktas	taip
galima atpjauti pagal ašį	ne

Produkto rūšis

Ištekinimo laikiklis