

Garant**Ištekinimo įrankio laikiklis atpjovimui, dešininis, Tipas: 20/2****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 274170 20/2 |
| GTIN | 4062406785475 |
| Produktų klasė | 21U |

Aprašymas**Modelis:**

Pjovimo plokštelėms Nr. 275000–275015.

Paskirtis:Atpjovimui, kai skersmuo $D_{\min} = 14$ mm.**Dėmesio:**

Raktą plokštelės tvirtinimui / išėmimui Nr. 279940 reikia užsakyti atskirai.

Techninis aprašymas

| | |
|--|------------------------------|
| Bendras ilgis L | 88 mm |
| t_{\max} . vidinis apdirbimas | 3 mm |
| Įpjovos plotis w | 1,5 mm |
| Atitraukto laikiklio darbinis ilgis L_1 | 30 mm |
| Mažiausias pragręžimo $\varnothing D_{\min}$ | 16 mm |
| Koto $\varnothing D_s$ | 20 mm |
| Pritaikymo sritys | vidinis radialinis įpjovimas |
| Paskirtis | dešininis |
| Vidinis aušinimas | taip |
| Sistemos raktas | taip |
| galima atpjauti pagal ašį | ne |

Produkto rūšis

Ištekinimo laikiklis