

**Sausojo valymo siurblys, Gamintojo pavadinimas: VHS120CB****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	078558 VHS120CB
GTIN	5711145403940
Produktų klasė	07D

Aprašymas**Modelis:**

Aukštos kokybės, labai patvarus Nilfisk CFM „Grey Line“ pramoninis siurblys.

Funkcija:

IP44: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo svetimkūnių patekimo, kai $\varnothing > 1$ mm, tačiau įrankius ir laidus reikia laikyti atokiau.

Pastaba:

Tinkamus priedus rasite Nr. 078551–078552.

Techninis aprašymas

Talpų tūris	37 l
Tinklo įtampa	230 V
Įjungimo ir išjungimo mygtukas	taip
Jungties nominalus dydis	50 mm
Plotis	570 mm
Filtravimo sistema	Filtrai

Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Ilgis	560 mm
Dulkių pralaidumo klasė - siurblys	M
Filtro išvalymas	rankinis filtro kratytuvas
Svoris	38 kg
Darbinis triukšmas	74 dB(A)
Naudojama galia	2000 W
IP apsaugos klasė	IP 44
Aukštis	1015 mm
Filtro rūšis	Poliesterio filtras
Tinklo dažnis	50 Hz
Produkto rūšis	Drėgno ir sauso valymo siurblys