



Hidraulikos komplektai, Tipas: PRO



Užsakymo data

Užsakymo numeris	086053 PRO
GTIN	7391390484079
Produktų klasė	08Y

Aprašymas

Modelis:

Paruošti hidrauliniai diapazonai 700 bar darbiniam diapazone su visais reikalingais komponentais prijungti prie įprastų vieno ir dvejopo veikimo hidraulinių cilindrų.

- **2 pakopų 1,0 litro rankinis siurblys greitam darbui.**
- **100% patikrintos pneumatinės žarnos maksimaliam 720 bar slėgiui, pagamintos pagal ISO 22384.**
- **Standartiškai komplektuojama su CEJN CIS žarnų identifikavimo sistema, užtikrinančia maksimalų saugumą.**
- **3/8 colio NPT jungties sriegis, sujungimo sistema pagal ISO 14540. Suderinamumas su daugiau nei 80 % rinkoje esančių hidraulinių sistemų.**
- **Visus komponentus galima užsakyti atskirai.**

Profesionalus rinkinys su papildomais komponentais efektyviam ir greitam darbui.

- **Žarnų komplektas su mova, skirtas greitam komponentų prijungimui ir atjungimui.**
- **Manometras slėgio stebėjimui.**
- **Tvirtas ABS dėklas su putplasčio įdėklu saugiam sandėliavimui ir lengvam transportavimui į eksploatacavimo vietą.**

Tiekimo sudėtis:

Hidraulinis siurblys, žarnų komplektas su mova, manometras, prijungimo blokas, mova cilindro pusei, tvirtas transportavimo lagaminas, **be alyvos pildymo.**

Pastaba:

Prieš naudojant hidraulinius siurblius reikia užpildyti hidrauline alyva. Rekomenduojama naudoti alyvas pagal ISO VG 15 arba ISO VG 22.

Techninis aprašymas

Slėgio lygių skaičius	2
naudojama bako talpa	1000 ml
Darbinis slėgis	700 bar
Hidraulinė jungtis	3/8 NPT in
Žarnos ilgis	2 m
Pakuotė	Transportavimo lagaminas
Produkto rūšis	Hidraulikos komplektas