



Magnetinis matavimo stovas, reguliatorius 2-gubas, Tipas: 240



Užsakymo data

Užsakymo numeris	441174 240
GTIN	7290003243143
Produktų klasė	46G

Aprašymas

Modelis:

Mechaninis magnetinis matavimo stovas su mechaniniu centriniu fiksatoriumi. Visi trys lankstai fiksuojami viena rankena. Laipsniškai reguliuojama fiksavimo jėga. Rutuliniai šarnyrai užtikrina greitą ir paprastą pastatymą. Magnetinis padas su jungikliu ir prizmine baze.

Universalus indikatoriaus laikiklis jungiamiesiems antgaliams $\varnothing 8$ mm, $\varnothing 6$ mm, $\varnothing 3/8$ colio ir matuokliai su užveržimo prizme. **Galima labai tiksliai reguliuoti dvigubu reguliatoriumi** ant indikatoriaus laikiklio ir magnetinio pado.

Techninis aprašymas

Šarnyrinės svirties ilgis L_1	110 mm
Prijungimo sriegis apačioje	M8
Šarnyrinės svirties ilgis L_2	101 mm
Išnešimas	282 mm
Magnetinio pado ilgis	60 mm
Magnetinio pado plotis	50 mm

Sukibimo jėga	800 N
Magnetinio pado aukštis	55 mm
Produkto rūšis	Matavimo trikojis

Priedai

Atsarginė rankena 3D šarnyrinei svirčiai Tipas 240	442112 240
--	------------