

Garant**VHM-HPC grąžtas Weldon DIN 6535 HB, TiAlSiN, Ø DC m7: 6,7mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	122481 6,7
GTIN	4062406790998
Produktų klasė	11E

Aprašymas**Modelis:**

Specialiai apdirbant **titaną ir titano lydinius**. Su nusidėvėjimui atsparia, itin lygia, itin našia TiAlSiN didelio našumo danga, **užtikrinančia ilgą tarnavimo laiką**, optimalią **kiaurymės kokybę ir nedaug užvartų**.

Pastaba:

Užspaudimo griovelio ilgis $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Techninis aprašymas

Bendras ilgis L	79 mm
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L_2	24 mm
Tolerancija Nominalusis Ø	m7
Nominalusis Ø D_c	6,7 mm
Koto Ø D_s	8 mm
Užspaudimo griovelio ilgis c	34,05 mm
Pastūma f titanui $> 850 \text{ N/mm}^2$	0,09 mm/aps,
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Norma	DIN 6537 K
Danga	TiAlSiN
Ašmenys	VHM
Modelis	4xD

Smailas kampas	140 laipsniai
Kotas	DIN 6535 HB su h6
Vidinis aušinimas	taip, su 25 bar
Pjovimo technika	HPC
Pusiau standartinis	taip
Spalvinis žymėjimas	rožinė
Produkto rūšis	Spiralinis gražtas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Ti >850 N/mm ²	tinka		
Inkonelis	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		