

Garant**VHM-HPC grąžtas Weldon DIN 6535 HB, TiAlSiN, Ø DC m7: 10mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 122681 10 |
| GTIN | 4062406792190 |
| Produktų klasė | 11E |

Aprašymas**Modelis:**

Specialiai apdirbant **titaną ir titano lydinius**. Su nusidėvėjimui atsparia, itin lygia, itin našia TiAlSiN didelio našumo danga, **užtikrinančia ilgą tarnavimo laiką**, optimalią **kiaurymės kokybę** ir **nedaug užvartų**.

Pastaba:

Užspaudimo griovelio ilgis $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Techninis aprašymas

| | |
|--|--------------|
| Pastūma f titanui $> 850 \text{ N/mm}^2$ | 0,13 mm/aps, |
| Užspaudimo griovelio ilgis c | 61 mm |
| Norma | DIN 6537 |
| Bendras ilgis L | 103 mm |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 |
| rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L_2 | 46 mm |
| Tolerancija Nominalusis Ø | m7 |
| Nominalusis Ø D_c | 10 mm |
| Koto Ø D_s | 10 mm |
| Danga | TiAlSiN |
| Ašmenys | VHM |
| Modelis | 4xD |

| | |
|---------------------|--------------------|
| Smailas kampas | 140 laipsniai |
| Kotas | DIN 6535 HB su h6 |
| Vidinis aušinimas | taip, su 25 bar |
| Pjovimo technika | HPC |
| Pusiau standartinis | taip |
| Spalvinis žymėjimas | rožinė |
| Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V _c | ISO kodas |
|---------------------------|-----------|----------------|-----------|
| Ti >850 N/mm ² | tinka | | |
| Inkonelis | tinka | | |
| drėgnas, maks. | tinka | | |