

Garant
VHM-HPC grąžtas Weldon DIN 6535 HB, TiAlSiN, Ø DC m7: 14,5mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	122481 14,5
GTIN	4062406791469
Produktų klasė	11E

Aprašymas
Modelis:

Specialiai apdirbant **titaną ir titano lydinius**. Su nusidėvėjimui atsparia, itin lygia, itin našia TiAlSiN didelio našumo danga, **užtikrinančia ilgą tarnavimo laiką**, optimalią **kiaurymės kokybę ir nedaug užvartų**.

Pastaba:

Užspaudimo griovelio ilgis $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Techninis aprašymas

Pastūma f titanui > 850 N/mm ²	0,17 mm/aps,
Koto Ø D _s	16 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Nominalusis Ø D _c	14,5 mm
Norma	DIN 6537 K
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L ₂	43,3 mm
Tolerancija Nominalusis Ø	m7
Užspaudimo griovelio ilgis c	65,05 mm
Bendras ilgis L	115 mm
Danga	TiAlSiN
Ašmenys	VHM
Modelis	4xD

Smailas kampas	140 laipsniai
Kotas	DIN 6535 HB su h6
Vidinis aušinimas	taip, su 25 bar
Pjovimo technika	HPC
Pusiau standartinis	taip
Spalvinis žymėjimas	rožinė
Produkto rūšis	Spiralinis grąžtas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Ti >850 N/mm ²	tinka		
Inkonelis	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		