

Garant
VHM-HPC grąžtas Weldon DIN 6535 HB, TiAlSiN, Ø DC m7: 5,2mm

Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 122481 5,2 |
| GTIN | 4062406790844 |
| Produktų klasė | 11E |

Aprašymas
Modelis:

Specialiai apdirbant **titaną ir titano lydinius**. Su nusidėvėjimui atsparia, itin lygia, itin našia TiAlSiN didelio našumo danga, **užtikrinančia ilgą tarnavimo laiką**, optimalią **kiaurymės kokybę** ir **nedaug užvartų**.

Pastaba:

Užspaudimo griovelio ilgis $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Techninis aprašymas

| | |
|---|--------------|
| Koto Ø D _s | 6 mm |
| Norma | DIN 6537 K |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 |
| Pastūma f titanui > 850 N/mm ² | 0,07 mm/aps, |
| rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L ₂ | 20,2 mm |
| Užspaudimo griovelio ilgis c | 28 mm |
| Bendras ilgis L | 66 mm |
| Nominalusis Ø D _c | 5,2 mm |
| Tolerancija Nominalusis Ø | m7 |
| Danga | TiAlSiN |
| Ašmenys | VHM |
| Modelis | 4xD |

| | |
|---------------------|--------------------|
| Smailas kampas | 140 laipsniai |
| Kotas | DIN 6535 HB su h6 |
| Vidinis aušinimas | taip, su 25 bar |
| Pjovimo technika | HPC |
| Pusiau standartinis | taip |
| Spalvinis žymėjimas | rožinė |
| Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V _c | ISO kodas |
|---------------------------|-----------|----------------|-----------|
| Ti >850 N/mm ² | tinka | | |
| Inkonelis | tinka | | |
| drėgnas, maks. | tinka | | |