

**Garant****VHM-HPC grąžtas Weldon DIN 6535 HB, TiAlSiN, Ø DC m7: 4,3mm****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 122681 4,3    |
| GTIN             | 4062406791629 |
| Produktų klasė   | 11E           |

**Aprašymas****Modelis:**

Specialiai apdirbant **titaną ir titano lydinius**. Su nusidėvėjimui atsparia, itin lygia, itin našia TiAlSiN didelio našumo danga, **užtikrinančia ilgą tarnavimo laiką**, optimalią **kiaurymės kokybę** ir **nedaug užvartų**.

**Pastaba:**

Užspaudimo griovelio ilgis  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

**Techninis aprašymas**

|  |              |
|--|--------------|
| Pjovimo briaunų skaičius Z                     | 2            |
| Užspaudimo griovelio ilgis c                   | 36,05 mm     |
| Norma  | DIN 6537     |
| rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis $L_2$ | 29,6 mm      |
| Tolerancija Nominalusis Ø                      | m7           |
| Bendras ilgis L                                | 74 mm        |
| Pastūma f titanui $> 850 \text{ N/mm}^2$       | 0,06 mm/aps, |
| Koto Ø $D_s$                                   | 6 mm         |
| Nominalusis Ø $D_c$                            | 4,3 mm       |
| Danga  | TiAlSiN      |
| Ašmenys  | VHM          |
| Modelis  | 4xD          |

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Smailas kampas      | 140 laipsniai      |
| Kotas               | DIN 6535 HB su h6  |
| Vidinis aušinimas   | taip, su 25 bar    |
| Pjovimo technika    | HPC                |
| Pusiau standartinis | taip               |
| Spalvinis žymėjimas | rožinė             |
| Produkto rūšis      | Spiralinis gražtas |

### Vartotojo duomenys

|                           | Paskirtis | V <sub>c</sub> | ISO kodas |
|---------------------------|-----------|----------------|-----------|
| Ti >850 N/mm <sup>2</sup> | tinka     |                |           |
| Inkonelis                 | tinka     |                |           |
| drėgnas, maks.            | tinka     |                |           |