

uvex**Pirštinių pora uvex 60090, Pirštinių dydis: 10**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	094294 10
GTIN	4048612085974
Produktų klasė	04W

Aprašymas

Modelis:

uvex 18 dydžio pjūvio apsauginės pirštinės, pagamintos pagal patentuotą **Bamboo TwinFlex®** technologiją. Sudėtyje yra 45% perdirbto poliamido ir bambuko viskozės. Ypač patogus dėl puikaus pralaidumo orui ir **prisitaikančio priglundimo**. Pailgėja tarnavimo laikas dėl **didelio atsparumo dilimui** ir sustiprinto nykščio.

Paskirtis: Darbui sausoje ar šiek tiek alyvuotoje darbo aplinkoje.

Standartas:

EN 388; EN ISO 21420

Pastaba:

Modelis yra analogiškas kontaktinei šilumai iki +100 °C pagal EN 407.

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Techninis aprašymas

Pirštinių dydis	10
Pirštinių savybės	tinka liečiamajam ekranui
Pirštinių savybės	Sertifikuota sąlyčiui su maisto produktais

Mezgimo technologija	18G
Rūbų standartas	Oeko-Tex Standard 100
EN 388	4X41D
EN 407	X1XXXX
Pagrindo medžiaga	Bambuko viskozė, HPPE, plienas, PA, elastanas
Danga	Aqua polimeras Xtra Grip putos
Pritaikymo sritys	Allround
Spalva	žalia
Norma	EN 407
Kontaktinė šiluma iki	100 °C
Paskirtis	daugkartin.
Apsaugos klasė nuo įpjovimų	D
Produkto rūšis	Nuo įpjovimo apsaugančios pirštinės