



Precizinis laikroдинis indikatorius apsaugotas nuo smūgių, Matavimo intervalas / korpuso Ø: 10/58mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	432140 10/58
GTIN	7630041109900
Produktų klasė	45A

Aprašymas

Modelis:

Matmenys pagal DIN EN ISO 463, 2006. birželio mėn. redakcija. **Nuo smūgių apsaugoti** preciziniai indikatoriai. Jungiamasis antgalis Ø 8 mm h6; grūdintas ir šlifluotas. Apvaliosios skalės nulinė rodyklės padėtis nustatoma išoriniu žiedu. Išorinis žiedas su 2 reguliuojamais tolerancijos žymekliais. Centrinė rodyklė 1/100 mm padaloms, maža šoninės skalės rodyklė 1 mm padaloms.

Priedai pasirinktinai:

specialūs liestukai Nr. 434900; 434910; 434915.

Techninis aprašymas

Jungiamojo antgalio Ø h6	8 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	0 - 10 mm
Kalibravimas	C1
Matavimo jėga	0,56 - 0,84 N
Padalos vertė per rodyklės apsisukimą	1 mm

Padalos vertė	0,01 mm
Padalos vertė	1/100 mm
Korpuso Ø	58 mm
Norma	DIN 878
Matavimo nuokrypis DLP (matavimo diapazonas)	15 µm
Sukamas ciferblatas	taip
reguliuojamos tolerancijos ribos	taip
Matavimo prietaisai	analoginis
Pakuotė	tvirta dėžė
Produkto rūšis	Indikatorius

Paslaugos

DAkS kalibravimasLaikroдинis indikatorius analoginis 0,01 ir skaitmeninis 0,01 / 0,001 Maksimalus matavimo intervalas 12,5 mm	023010 12,5
KalibravimasLaikroдинis indikatorius analoginis 0,01 ir skaitmeninis 0,01 / 0,001 Maksimalus matavimo intervalas 10 mm	023000 10