



## Precizinis laikroдинis indikatorius IP67, apsaugotas nuo smūgių, Matavimo intervalas / korpuso Ø: 10/61,5mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	432230 10/61,5
GTIN	7630041151787
Produktų klasė	45A

### Aprašymas

#### Modelis:

Preciziniai indikatoriai apsaugoti nuo smūgių, **vandens pusrū, tepalų ir purvo**. Mikrometro antgalis su guminiu apvalkalu, viršuje užsandarintas apsaugine įvare. Galinė sienelė užsandarinta, laikrodinio mechanizmo stiklas ir išorinis žiedas tvirtai priveržti. Jungiamojo antgalio Ø 8 mm h6.

#### Funkcija:

IP67: yra apsauga nuo laikino panardinimo į vandenį ir apsauga nuo dulkių (nelaidus dulkiems), taip pat apsauga nuo kontakto.

#### Priedai pasirinktinai:

specialūs liestukai Nr. 434900; 434910; 434915.

### Techninis aprašymas

Norma	DIN 878
Padalos vertė per rodyklės apsisukimą	1 mm
Padalos vertė	0,01 mm

Jungiamojo antgalio Ø h6	8 mm
IP apsaugos klasė	IP 67
Korpuso Ø	61,5 mm
Kalibravimas	C1
Matavimo jėga	1,04 - 1,56 N
Padalos vertė	1/100 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	0 - 10 mm
Matavimo nuokrypis DLP (matavimo diapazonas)	15 µm
Matavimo prietaisai	analoginis
Pakuotė	tvirta dėžė
Produkto rūšis	Indikatorius

## Paslaugos

DAkS kalibravimasLaikroдинis indikatorius analoginis 0,01 ir skaitmeninis 0,01 / 0,001 Maksimalus matavimo intervalas 12,5 mm	023010 12,5
KalibravimasLaikroдинis indikatorius analoginis 0,01 ir skaitmeninis 0,01 / 0,001 Maksimalus matavimo intervalas 10 mm	023000 10