



Darbo kelnės X1500 amatininkui, juodos, Dydis DE: 60



Užsakymo data

Užsakymo numeris	091710 60
GTIN	7330509256503
Produktų klasė	04T

Aprašymas

Modelis:

Amatininko kelnės su daugybe **praktiškų detalių**. Su ergonomiškos klešnėmis ir reguliuojamais klešnių galais su raišteliais.

- **Su sagų juosta.**
- **CORDURA® sustiprinimas ties kišenėmis, keliais ir kojūgaliais.**
- **3-guba vidinė siūlė.**
- **Kišenė ant klešnės su skyreliu pieštukui ir mobiliajam telefonui iš vandeniui atsparaus audinio.**
- **Kišenėlės vinims su įrankių kilpomis.**
- **Sustiprinta kišenė liniuotei su peilio laikikliu ir skyreliu pieštukui.**
- **Tvirtos kišenės ant kelių.**
- **Sertifikuota pagal EN 14404 kartu su kelių pagalvėlėmis Nr. 091495 ir 091497.**

Norma: EN 14404

Techninis aprašymas

Dydis DE	60
Lytis	Vyriškas modelis

Audinio sudėtis	78% poliesteris
Audinio sudėtis	22% medvilnė
Medžiagos svoris / Audinio tankumas	330 g/m ²
Plovimas	70 °C margiems skalbiniams
Spalva	juodos
Norma	EN 14404
Produkto rūšis	Darbinės kelnės